



MANUAL DE INSTALACIÓN MUEBLE DE BAÑO OSTADE

AQ30804-N
AQ30804-WE
AQ30804-NO

DIMENSIONES: 52 X 48 X 52.5 cm
52 x 48 x 13.5 cm



MUEBLE DE BAÑO OSTADE INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES



SUGERENCIAS IMPORTANTES:

LA UBICACIÓN Y LAS MEDIDAS DE LA INSTALACIÓN ES SOLO UNA REFERENCIA. EL USUARIO PODRÁ AJUSTARLA DE ACUERDO A LA SITUACIÓN Y A LA NECESIDAD.

1. Perfore los agujeros.
2. Utilice el soporte de aluminio para marcar los agujeros en la pared. Luego perfore los agujeros.
3. Inserte el anclaje plástico en los agujeros.
4. Utilice los tornillos autoperforantes de 4*45 para fijar el soporte de aluminio en la pared.
5. Trate de ubicar el mueble de tal forma que el anclaje sea cubierto totalmente por el gabinete principal.
6. Acto seguido se instala la grifería y los tubos de lavamanos.
7. Aplique silicona en la posición común entre la pared y el gabinete, después ponga el lavamanos sobre el gabinete principal en la posición correcta y fijándolo utilizando silicona entre el lavamanos y el gabinete.
8. Compruebe que en el lavamanos existan fugas o no de agua; Si todo es aceptable, usted puede limpiar la escena para terminar el proceso de instalación.

CONOCIMIENTO NECESARIO PARA EL USUARIO

Los materiales utilizados en la fabricación de esta serie de muebles de baño, tienen las siguientes características:

1. LAVAMANOS

Elaborados en un material conocido como “POLVO DE MARMOL”, que es una mezcla de productos como; Polvo de aluminio, Carbonato de Calcio, Goma de Resina y Polvo de Mármol entre otros. Realizados mediante la técnica de moldeado por baseado con la mezcla a alta temperatura, con un espesor mínimo de 1 cm. Posteriormente pulidos a mano para quitar imperfecciones y dar brillo.

2. MADERA DEL MUEBLE

La madera utilizada es natural y maciza, proveniente de las montañas del sur-este de Europa. Se usa la parte del tronco principal eliminando todas las asperezas para la fabricación del gabinete. La madera utilizada cumple con la norma E1 de protección del medio ambiente europeo.

3. APARIENCIA

Limpia, natural, con el color de la veta, resistente a la acidez, pinturas UV y duradera en su uso a lo largo del tiempo.

4. BORDE DEL MUEBLE

Para la colocación del borde en el mueble se usa una máquina automática importada de Italia, que ofrece una adherencia libre de partículas, perfecto, fuerte y de óptima impermeabilización. Por intermedio de proceso termo laminado.

5. RIELES

Con características de sonido silencioso y cierre suave. Diseñadas para ser usadas más de 100.000 veces.

6. BISAGRAS

Importadas de Alemania – Marca BLUM – con características de sonido silencioso y cierre suave. Diseñadas para ser usadas más de 150.000 veces, y de fácil instalación.

7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El agua normal y un paño suave se pueden aplicar en los muebles para la limpieza diaria. No deben contener acetona o amoníaco y se prohíbe el uso de soluciones que contengan formol para la limpieza y esterilización.

Un rayón o un rasguño en la superficie del lavamanos, puede ser pulido solamente con el uso de papel de lija mojado # 2000 o # 2500. Aplicar la crema dental y limpiar con un paño suave para mantener el brillo.

Evite las rayaduras de la superficie de la bañera con utensilios duros o cortantes; y prevenga las quemaduras por cigarrillos o el contacto con cosas a temperatura mayor a 70°C.